

※ハンドポリシャー用工具の選定と取り付けについて

工具をハンドポリシャーに取り付けるには主軸に「直接取り付ける方法」、「工具との間にジョイントを取り付け工具の脱着を容易にする方法」、面ファスナー式工具の「[ゴムパット]または[ベークパット]を介する方法」があります。

- 直接取り付ける場合は、[M16]を選定ください。
- [サンワ ワンタッチジョイント]をご使用の場合は、[きらら ワンタッチ]を選定ください。
- [ツイストタッチジョイント]をご使用の場合は、[ツイストタッチ]を選定ください。(※ツインカーのみ)



きらら 電動タイプ 4 (Page.15)



きらら エアタイプ PA-5 (Page.15)

※コンパクトポリシャー「きらら電動タイプ4」、「きららエアタイプPA-5」の主軸は[M16]です。

平面向け

ダイヤモンド (Page.18)
ダイヤモンドSP (Page.19)

M16

※写真は、
[ダイヤモンドSP]です。

平面向け

ツインカー (Page.18)

サンワ ワンタッチ
ジョイント
(Page.23)

+

きららワンタッチ

ツイストタッチ
ジョイント
(Page.23)

+

ツイストタッチ

M16

曲面向け

ダイヤモンドセラミカ (Page.17)
ダイヤモンドセラミカ - EX (Page.17)
ダイヤモンドセラミカ - マーブル (Page.17)
イージーきらら (Page.18)

M16 (Page.24)

ゴムパット ベークパット

又は

サンワ ワンタッチ
ジョイント
(Page.23)

+

きららワンタッチ (Page.24)

ゴムパット ベークパット

又は

メタル

ビット

レジン

ワフ

FINAL

※写真は、[ダイヤモンドセラミカ]と[イージーきらら]です。